

# Zapalovače pro výbojky

## SI 54 360-415V 50/60HZ

Zapalovače HID pro sériové systémy


### Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	380 až 415 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 75 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	SNI-115
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC

Označení a balení	
Objednací název produktu	SI 54 380-415V 50/60Hz
Celý název výrobku	SI 54 360-415V 50/60HZ
Full EOC	871150091548130
Objednací kód	91548130
Číslo materiálu (12NC)	913619149966
Místní kód	SI54
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500915481
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8711500908339

## Zapalovače pro výbojky

### Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

