




# HID gyújtók soros rendszerekhez

## SI 54 360–415V 50/60HZ

HID gyújtóelektrodok soros rendszerekhez

### Termék adatok

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Működtetés és elektronika</b>            |                             |
| Bemeneti feszültség                         | 380–415 V                   |
| Hálózati frekvencia                         | 50 to 60 Hz                 |
| Bemeneti frekvencia                         | 50–60 Hz                    |
| <b>Kábelezés</b>                            |                             |
| Csatlakozó típusa                           | Csavar                      |
| <b>Hőmérséklet</b>                          |                             |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány            | –20 és 75 °C között         |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)  | 80 °C                       |
| <b>Mechanika és tokozás</b>                 |                             |
| Ház                                         | SNI-115                     |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |                             |
| Jóváhagyási jelzések                        | CE jelölés ENEC tanúsítvány |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Termékadatok</b>                 |                        |
| A termék megrendelési neve          | SI 54 380–415V 50/60Hz |
| Teljes terméknev                    | SI 54 360–415V 50/60HZ |
| Full EOC                            | 871150091548130        |
| Rendelési kód                       | 91548130               |
| Cikkszám (12NC)                     | 913619149966           |
| Helyi kód                           | SI54                   |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                      |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500915481          |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 20                     |
| EAN/UPC – gyújtócsomagolás          | 8711500908339          |

## HID gyújtók soros rendszerekhez

### Méretezett rajza

| Product                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| SI 54 380-415V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 114,5 mm | 95,0 mm | 41,0 mm |

