




HID ignitors for series systems

SI 54 360-415V 50/60HZ

HID-tennere til seriesystemer


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	380 til 415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	SNI-115
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	SI 54 380-415V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	SI 54 360-415V 50/60HZ
Full EOC	871150091548130
Lokal kodebeskrivelse	3584010
Bestillingskode	91548130
Materialenr. (12NC)	913619149966
Lokal bestillingskode	3584010
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500915481
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8711500908339

HID ignitors for series systems

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

