



HID-CSLS kontrolenhed til White SON (SDW)

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

CSLS-elektronisk kontrolenhed med imprægnerede (HID "BASIC") eller indkapslede (HID "højtydende") elektromagnetiske spoler

Advarsler og sikkerhed

- Klimatisk egnethed CSLS og HID BASIC: begrænset til indbyggede situationer under normale betingelser
- Klimatisk egnethed CSLS og HID Heavy Duty: brug i belysningsarmaturer under fugtige forhold (ikke dryptæt)


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	0,50 m
Stiktype	Skrue
Temperatur	
T-kabinet, levetid (nom.)	90 °C
T-kappe, maks. (maks.)	90 °C
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning VDE-EMV-certifikat CB-certifikat

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150090808730
Beskrivelse af lokal kode	2047016246
Ordrekode	90808730
Materialenr. (12NC)	913619179966
Lokal ordrekode	2047016246
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500908087
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	18
EAN/UPC – kasse	8711500908094

HID-CSLS kontrolenhed til White SON (SDW)

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

