




HID-CSLS Unità di controllo per SDW

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

unità di controllo elettronico CSLS per lampade SDW-T con reattori elettromagnetici impregnati (HID "BASIC") o incapsulati (HID "Heavy Duty")

Warnings and safety

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Cablaggio	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	0,50 m
Tipo connettore	Vite
Temperatura	
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	90 °C
Temp. massima involucro (Max)	90 °C
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato VDE-EMV Certificato CB

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150090808730
Codice d'ordine	90808730
Codice materiale (12NC)	913619179966
Codice locale	CSLS50
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500908087
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	18
EAN/UPC - Case	8711500908094

HID-CSLS Unità di controllo per SDW

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

