



HID ontstekers

SN 59 220-240V 50/60HZ

HID-ontstekers voor seriesystemen.


Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Bedrading | |
| Connectortype | Schroef |
| Operationele temperatuur | |
| Omgevingstemperatuurbereik | -20 °C t/m 75 °C |
| T-behuizing maximaal (max.) | 80 °C |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Behuizing | SNI-115 |
| Keurmerken en classificaties | |
| Keurmerken | CE-markering ENEC-certificaat |

| Productgegevens | |
|----------------------------------|------------------------|
| Productnaam voor bestelling | SN 59 220-240V 50/60Hz |
| Volledige productnaam | SN 59 220-240V 50/60HZ |
| Full EOC | 871150091557330 |
| Bestelcode | 91557330 |
| Materiaalnr. (12NC) | 913619659966 |
| Lokale code | SN59 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711500915573 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 20 |
| EAN/UPC - Case | 8711500913487 |

HID ontstekers

Maatschets



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| SN 59 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 114,5 mm | 95,0 mm | 41,0 mm |

