



Vorschaltgeräte für SOX

BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78


Die elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte (vergossen) HID BSX mit konstanter Leistung sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts		BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gesamt-Produktcode		871150093900599	
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode		93900599	
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)		913626027226	
		Anzahl pro Verpackung		1	
Verdrahtung		EAN/UPC – Produkt/Kiste		8711500939005	
Anschlusstyp	Schraubanschluss	Zähler - Pakete pro Außenkarton		4	
		EAN Umverpackung		8711500932167	
Genehmigung und Anwendung					
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat				
Produktdaten					
Bestell-Produktname	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78				

Vorschaltgeräte für SOX

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4.2 mm	78.0 mm	178.0 mm	162.0 mm	100.0 mm	42.0 mm

