



HID Εκκινητές

SX 76 220-240V 50/60HZ


Αναφλεκτήρες HID για σειριακά συστήματα

δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Περιβλημα	SNI-115
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	SX 76 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	SX 76 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091640230
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SX76
Κωδικός παραγγελίας	91640230
Αρ. υλικού (12NC)	913650050566
Τοπικός κωδικός	SX76
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500916402
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500914330

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SX 76 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

