




HID - Βαρέως τύπου BSX για SOX

BSX 90 L40 230V 50Hz

Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες SOX και SOX-E


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118

Πλήρες όνομα προϊόντος	BSX 90 L40 230V 50Hz
Full EOC	871150091993931
Κωδικός παραγγελίας	91993931
Αρ. υλικού (12NC)	913650080426
Τοπικός κωδικός	BSX90L40
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500919939
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500061867

HID - Βαρέως τύπου BSX για SOX

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

