




# Ballasts Encapsulés BSX pour Lampes SOX

## BSX 90 L40 230V 50Hz

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes SOX et SOX-E


### Données du produit

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fonctionnement et électricité</b> |                              |
| Tension d'entrée                     | 230 V                        |
| Fréquence linéaire                   | 50 Hz                        |
| Fréquence d'entrée                   | 50 Hz                        |
| <b>Câblage</b>                       |                              |
| Type de connecteur                   | Vis                          |
| <b>Approbation et application</b>    |                              |
| Homologation                         | Marquage CE Certificat ENEC  |
| <b>Données du produit</b>            |                              |
| Nom du produit de la commande        | BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nom de produit complet     | BSX 90 L40 230V 50Hz |
| Code EOC                   | 871150091993931      |
| Code de commande           | 91993931             |
| Code 12NC                  | 913650080426         |
| Quantité par pack          | 1                    |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500919939        |
| Conditionnement par carton | 6                    |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500061867        |

# Ballasts Encapsulés BSX pour Lampes SOX

## Schéma dimensionnel



| Product                      | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118 | 6,2 mm | 53,0 mm | 118,0 mm | 103,0 mm | 65,0 mm |

