



Vorschaltgeräte für SOX

BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Die elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte (vergossen) HID BSX mit konstanter Leistung sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Gesamtbezeichnung des Produkts	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44
Gesamt-Produktcode	871150092003499
Bestellcode	92003499
Material-Nr. (12NC)	913653920526
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500920034
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500938411

Vorschaltgeräte für SOX

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4.2 mm	44.0 mm	173.0 mm	157.0 mm	64.0 mm	42.0 mm

