



# KVG Zündgeräte

## SX 74 220-240V 50/60HZ

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.


### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 75 °C
Gehäusetemperatur (Max)	80 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	SNI-115

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SX 74 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SX 74 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091569630
Bestellcode	91569630
Material-Nr. (12NC)	913654079066
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500915696
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8711500914354

# KVG Zündgeräte

## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SX 74 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

