



Vorschaltgeräte für SOX

BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Die elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte (vergossen) HID BSX mit konstanter Leistung sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Gesamtbezeichnung des Produkts	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Gesamt-Produktcode	871150092039399
Bestellcode	92039399
Material-Nr. (12NC)	913668007226
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500920393
Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8711500932242

Vorschaltgeräte für SOX

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 91 H96 220-240V	4.2 mm	67.0 mm	149.0 mm	135.0 mm	80.0 mm	42.0 mm
50Hz CW-149/67						

