



HF-PERFORMER für TL5C Lampen

HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ

Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L und PL-T/C/R eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite	0,17 ms
Einschaltstrom (max.)	20 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28
Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	Einsatz
Anschlussklemme sekundär	Einsatz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	70 °C
Gehäusetemperatur (Max)	70 °C

Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	S 103x67x30
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzindex	A3
Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150092776730
Bestellcode	92776730
Material-Nr. (12NC)	913700163891
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500927767
Zähler - Pakete pro Außenkarton	36

HF-PERFORMER für TL5C Lampen

EAN Umverpackung

8711500927774

Abmessungsskizzen

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

