




# HF-Performer TL5

## HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ

Ballasts électroniques haute fréquence, compacts, carrés et légers


### Données du produit

| Fonctionnement et électricité                           |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Tension d'entrée                                        | 220 à 240 V    |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz    |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz     |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0,17 ms        |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 20 A           |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 28             |
| Câblage                                                 |                |
| Type de connecteur bornes d'entrée                      | Insertion      |
| Type de connecteur bornes de sortie                     | Insertion      |
| Température                                             |                |
| Gamme de températures ambiantes                         | -20 °C à 50 °C |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)         | 70 °C          |
| Température maximale du produit (max.)                  | 70 °C          |
| Mécanique et boîtier                                    |                |
| Corps du luminaire                                      | S 103x67x30    |

| Approbation et application    |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Classe énergétique            | A3                                                |
| Norme de sécurité             | CEI 61347-2-3                                     |
| Norme environnementale        | ISO 14001                                         |
| Homologation                  | Marquage CE Certificat ENEC<br>Certificat VDE-EMV |
| Données du produit            |                                                   |
| Nom du produit de la commande | HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz                    |
| Nom de produit complet        | HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ                    |
| Code EOC                      | 871150092776730                                   |
| Code de commande              | 92776730                                          |
| Code 12NC                     | 913700163891                                      |
| Code de commande local        | HFP155TL5C                                        |
| Quantité par pack             | 1                                                 |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500927767                                     |
| Conditionnement par carton    | 36                                                |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8711500927774                                     |

# HF-Performer TL5

## Schéma dimensionnel



| Product                           | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 155 TL5C 220-240V<br>50/60Hz | 4,5 mm | 30,0 mm | 103,0 mm | 93,5 mm | 67,0 mm | 57,5 mm |

