




HF-Performer TL5 Circular

HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ

Kompakt, négyzetes, könnyű, nagyfrekvenciás előtét TL5 körfénycsőekhez


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,17 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	20 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	28
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	Betét
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	70 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	70 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	S 103x67x30

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahasznosítási index	A3
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150092776730
Rendelési kód	92776730
Cikkszám (12NC)	913700163891
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500927767
Számláló – csomag külső dobozonként	36
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500927774

HF-Performer TL5 Circular

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

