



HF-Performer TL5 Circular

HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ

Reattore elettronico ad alta frequenza, di dimensione quadrata, compatto e leggero, per lampade TL5 Circoline

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto	0,17 ms
Picco corrente di spunto (Max)	20 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	28

Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Inserito
Tipo di connettore terminali di uscita	Inserito

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 50 °C
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	70 °C
Temp. massima involucro (Max)	70 °C


Meccanica e corpo	
Corpo	S 103x67x30

Approvazione e applicazione	
Indice di efficienza energetica	A3
Standard di sicurezza	IEC 61347-2-3
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150092776730
Codice d'ordine	92776730
Codice materiale (12NC)	913700163891
Codice locale	HFP155TL5C
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500927767
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	36
EAN/UPC - Case	8711500927774

HF-Performer TL5 Circular

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

