




# HF-Performer TL5 Circular

## HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ

Compact vierkant hoogfrequent elektronisch VSA met laag gewicht, voor TL5 Circular-lampen


### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens               |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ingangsspanning                                 | 220 tot 240 V    |
| Ingangsfrequentie                               | 50 to 60 Hz      |
| Ingangsfrequentie                               | 50 tot 60 Hz     |
| Duur aanloopstroom                              | 0,17 ms          |
| Aanlooppiekstroom (max.)                        | 20 A             |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 28 |                  |
| Bedrading                                       |                  |
| Connectortype ingangsaansluitingen              | Insert           |
| Connectortype uitgangsaansluitingen             | Insert           |
| Operationele temperatuur                        |                  |
| Omgevingstemperatuurbereik                      | -20 °C t/m 50 °C |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                   | 70 °C            |
| T-behuizing maximaal (max.)                     | 70 °C            |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen           |                  |
| Behuizing                                       | S 103x67x30      |

| Keurmerken en classificaties     |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Energierendement-index           | A3                                                |
| Veiligheidsnorm                  | IEC 61347-2-3                                     |
| Milieunorm                       | ISO 14001                                         |
| Keurmerken                       | CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat |
| Productgegevens                  |                                                   |
| Productnaam voor bestelling      | HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz                    |
| Volledige productnaam            | HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ                    |
| Full EOC                         | 871150092776730                                   |
| Bestelcode                       | 92776730                                          |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700163891                                      |
| Lokale code                      | HFP155TL5C                                        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                                 |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500927767                                     |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 36                                                |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500927774                                     |

# HF-Performer TL5 Circular

## Maatschets



| Product                           | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 155 TL5C 220-240V<br>50/60Hz | 4,5 mm | 30,0 mm | 103,0 mm | 93,5 mm | 67,0 mm | 57,5 mm |

