




HF-Performer TL5 Circular

HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Kompaktní čtvercový lehký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro zdroje TL-5 Circular


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu	0,17 ms
Špička náběhového proudu (max.)	20 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Výstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 60 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	70 °C
Maximální teplota (max.)	70 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	S 103x67x30

Certifikace a použití	
Index energetické účinnosti	A2
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150092778130
Objednací kód	92778130
Číslo materiálu (12NC)	913700163991
Místní kód	HFP160TL5C
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500927781
Číslování SAP – balení v krabici	36
Pouzdro – EAN/UPC	8711500927798

HF-Performer TL5 Circular

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

