



HF-PERFORMER für TL5C Lampen

HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L und PL-T/C/R eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Mechanik und Gehäuse	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäuse	S 103x67x30
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Genehmigung und Anwendung	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Energieeffizienzindex	A2
Einschaltstromweite	0,17 ms	Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Einschaltstrom (max.)	20 A	Umweltnorm	ISO 14001
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28	Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat
Verdrahtung		Produktdaten	
Typ Anschlussklemme Eingang	Einsatz	Bestell-Produktname	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Anschlussklemme sekundär	Einsatz	Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ
Temperatur		Gesamt-Produktcode	871150092778130
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C	Bestellcode	92778130
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	70 °C	Material-Nr. (12NC)	913700163991
Gehäusetemperatur (Max)	70 °C	Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500927781
		Zähler – Pakete pro Außenkarton	36

HF-PERFORMER für TL5C Lampen

EAN Umverpackung87111500927798

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

