




HF-PERFORMER για κυκλικούς λαμπτήρες TL5

HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Compact, square, lightweight, High Frequency electronic ballasts for TL5 Circular lamps

Δεδομένα Προϊόντων


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,17 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	20 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	28
Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +60 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβάλλοντος (ονομ.)	70 °C
Μέγιστη θερμ. περιβάλλοντος σε λειτουργία (μέγ.)	70 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	S 103x67x30

Έγκριση και Εφαρμογή	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE-EMV

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150092778130
Κωδικός παραγγελίας	92778130
Αρ. υλικού (12NC)	913700163991
Τοπικός κωδικός	HFP160TL5C
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500927781
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	36
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500927798

HF-PERFORMER για κυκλικούς λαμπτήρες TL5

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

