



# HF-Performer TL5

## HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Ballasts électroniques haute fréquence, compacts, carrés et légers

### Données du produit


| Fonctionnement et électricité                           |                |
|---|----------------|
| Tension d'entrée  | 220 à 240 V    |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz    |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz     |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0,17 ms        |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 20 A           |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 28             |
| Câblage   |                |
| Type de connecteur bornes d'entrée                      | Insertion      |
| Type de connecteur bornes de sortie                     | Insertion      |
| Température   |                |
| Gamme de températures ambiantes                         | -20 °C à 60 °C |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)         | 70 °C          |
| Température maximale du produit (max.)                  | 70 °C          |
| Mécanique et boîtier                                    |                |
| Corps du luminaire                                      | S 103x67x30    |

| Approbation et application |   |
|----------------------------|---|
| Classe énergétique         | A2  |
| Norme de sécurité          | CEI 61347-2-3                                     |
| Norme environnementale     | ISO 14001   |
| Homologation               | Marquage CE Certificat ENEC<br>Certificat VDE-EMV |

| Données du produit            |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit de la commande | HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz |
| Nom de produit complet        | HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ |
| Code EOC                      | 871150092778130                |
| Code de commande              | 92778130                       |
| Code 12NC                     | 913700163991                   |
| Code de commande local        | HFP160TL5C                     |
| Quantité par pack             | 1                              |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500927781                  |
| Conditionnement par carton    | 36                             |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8711500927798                  |

## HF-Performer TL5

### Schéma dimensionnel



| Product                           | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 160 TL5C 220-240V<br>50/60Hz | 4,5 mm | 30,0 mm | 103,0 mm | 93,5 mm | 67,0 mm | 57,5 mm |

