




# HF-Performer TL5 Circular

## HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Kompakt, kvadratisk, lettvekts, HF elektronisk forkobling for TL5C sirkel lysør


### Produktdata

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Drift og elektronikk</b>                                       |                  |
| Inngangsspenning                                                  | 220 til 240 V    |
| Line Frequency                                                    | 50 to 60 Hz      |
| Inngangsfrekvens                                                  | 50 til 60 Hz     |
| Startstrøm-bredde                                                 | 0,17 ms          |
| Startstrøm-topp (maks.)                                           | 20 A             |
| Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)                       | 28               |
| <b>Kabling</b>                                                    |                  |
| Koblingstype på inngangsterminaler                                | Innlegg          |
| Koblingstype, utgangsterminaler                                   | Innlegg          |
| <b>Temperatur</b>                                                 |                  |
| Omgivelsestemperatur                                              | -20 °C til 60 °C |
| Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.) | 70 °C            |
| Maksimal temperatur for innfatningen (maks)                       | 70 °C            |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>                                     |                  |
| Armaturhus                                                        | S 103x67x30      |

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Godkjenning og bruksområde</b> |                                             |
| Energieffektivitet                | A2                                          |
| Sikkerhetsstandard                | IEC 61347-2-3                               |
| Miljøstandard                     | ISO 14001                                   |
| Godkjenningsmerker                | CE-merke ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat |
| <b>Produktdata</b>                |                                             |
| Produktnavn for bestilling        | HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz              |
| Fullstendig produktnavn           | HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ              |
| Full EOC                          | 871150092778130                             |
| Bestillingskode                   | 92778130                                    |
| Materialenr. (12NC)               | 913700163991                                |
| Lokal bestillingskode             | 3300987                                     |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                           |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500927781                               |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 36                                          |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500927798                               |

# HF-Performer TL5 Circular

## Målskisse



| Product                           | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 160 TL5C 220-240V<br>50/60Hz | 4,5 mm | 30,0 mm | 103,0 mm | 93,5 mm | 67,0 mm | 57,5 mm |

