



HF-Performer TL5 Circular

HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Balastros electrónicos de alta frecuencia, compactos, cuadrados e leves, para lámpadas TL5 Circular

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção	0,17 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	20 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	28

Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserção
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserção

Temperatura	
Amplo intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 60 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	70 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	70 °C


Características mecânicas e compartimento	
Corpo	S 103x67x30

Aprovação e aplicação	
índice de eficiência energética	A2
Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871150092778130
Código de encomenda	92778130
N.º material (12NC)	913700163991
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500927781
Numerador – Embalagens por caixa exterior	36
EAN/UPC – Caso	8711500927798

HF-Performer TL5 Circular

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

