



# LuxSense


## LRL1220 TL5

LuxSense est une option de régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour pour les luminaires équipés de ballast Philips HFR. Le capteur mesure la lumière réfléchie provenant de la surface inférieure. Il atténue le flux de la lampe lorsque le niveau d'éclairage dépasse le niveau de référence défini lors de la mise en service. Ce système peut être installé dans le luminaire. Pour cela, il suffit soit de le fixer à la lampe au moyen d'un clip, soit de le fixer sur la ventelle de l'extrémité de l'optique à l'aide d'une fixation. LuxSense est disponible en kit complet avec un capteur et un clip de lampe : LRL1220 TL-D pour les lampes TLD et LRL1220 TL5 pour les lampes T5.

### Données du produit

Données du produit		Quantité par pack	
Nom du produit de la commande	LRL1220 TL5		1
Nom de produit complet	LRL1220 TL5	Code EAN – Produit/Boîte	8711559670102
Code EOC	871155967010230	Conditionnement par carton	100
Code de commande	67010230	Codes EAN/UPC – Boîte	8711559670119
Code 12NC	913700182182		

Schéma dimensionnel



Product

LRL1220 TL5

