



LuxSense

LRL1220 TL5


uxSense è un'opzione di regolazione DayLight (DLR) per gli apparecchi dotati di un reattore Philips HFR. Il sensore misura la luce riflessa proveniente dalla superficie sottostante. Riduce l'uscita della lampada quando il livello della luce supera il livello di luce desiderato definito dal set point del sensore di luce. LuxSense può essere installato nell'apparecchio installandolo alla lampada con una lampada. LuxSense è disponibile come set completo con sensore e lampada: LRL1220 TL-D per lampade TLD e LRL1220 TL5 per lampade T5.

Dati del prodotto

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LRL1220 TL5
Nome completo prodotto	LRL1220 TL5
Full EOC	871155967010230
Codice d'ordine	67010230
Codice materiale (12NC)	913700182182
Codice locale	67010230

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559670102
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8711559670119

Disegno tecnico



Product

LRL1220 TL5

