




Luxsense


LRL1220 TL5

LuxSense is een daglichtafhankelijke regeling (DLR) voor armaturen die zijn voorzien van een Philips HFR-VSA. De sensor meet het licht dat wordt gereflecteerd door het oppervlak onder zich. Het dimt de lichtopbrengst van de lamp zodra het licht toeneemt tot boven het vereiste niveau dat wordt bepaald door het instelpunt van de sensor. LuxSense kan geïnstalleerd worden in de armatuur, ofwel door hem met een klem te bevestigen aan de lamp of door hem met een beugel vast te klikken op de eindlamel van de optiek. LuxSense is verkrijgbaar als een complete set met een sensor en een lampklem: . LRL1220 TL-D voor TL-D-lampen . LRL1220 TL5 voor TL5-lampen

Product gegevens

Productgegevens		Numerator - Aantal per pak	
Productnaam voor bestelling	LRL1220 TL5	EAN/UPC - product/behuizing	8711559670102
Volledige productnaam	LRL1220 TL5	Numerator - Dozen per buitendoos	100
Full EOC	871155967010230	EAN/UPC - Case	8711559670119
Bestelcode	67010230		
Materiaalnr. (12NC)	913700182182		
Lokale code	LRL1220/05		

Maatschets



Product

LRL1220 TL5

