



# LuxSense

## LRL1220 TL5


O LuxSense é uma opção de Regulação de Luz Diurna (DLR, DayLight Regulation) para luminárias equipadas com um balastro Philips HFR. O sensor mede a luz reflectida pela superfície abaixo. A emissão da lâmpada é reduzida quando o nível de luz excede o definido pelo ponto de ajuste do sensor. O LuxSense pode ser instalado na luminária, sendo fixado à lâmpada por intermédio de um gancho ou fixo à lamela final da óptica por intermédio de um suporte. O LuxSense está disponível como um conjunto completo, com um sensor e um gancho: LRL1220 TL-D para lâmpadas TLD e LRL1220 TL5 para lâmpadas T5

### Dados do produto

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LRL1220 TL5
Nome do produto completo	LRL1220 TL5
Código do produto completo	871155967010230
Código de encomenda	67010230
N.º material (12NC)	913700182182

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711559670102
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC - Caso	8711559670119

Desenho dimensional



Product

LRL1220 TL5

