

Luxsense

LRL1220 TL-D


LuxSense er en dagslysregulerende tilvalgsmulighed (DLR) til armaturer, der er udstyret med en Philips HFR-forkobling. Sensoren måler det lys der reflekteres fra overfladen nedenfor. Den dæmper lyskildens lysudbytte når belysningsniveauet overstiger det påkrævede belysningsniveau, der er defineret af lyssensorens indstillingspunkt. LuxSense kan installeres i armaturet enten ved at fastgøre enheden til lyskilden med en clips, eller den kan klikkes på optikkens endelamel med et beslag. LuxSense fås som et komplet sæt med en sensor og en lyskildeclips: LRL1220 TL-D til TLD-lyskilder og LRL1220 TL5 til T5-lyskilder

Produkt data

Produktdata	
Ordreproduktnavn	LRL1220 TL-D
Det fulde produktnavn	LRL1220 TL-D
Full EOC	871155967012630
Ordrekode	67012630
Materialenr. (12NC)	913700182282

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711559670126
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8711559670133

Målskitse



Product

LRL1220 TL-D

