



# LuxSense

## LRL1220 TL-D


LuxSense é um sensor para luminárias equipadas com reator Philips HFR que regula a luz conforme a incidência de luz natural (DLR - DayLight Regulation) . O sensor mede a luz refletida na superfície abaixo dele. Ele dimeriza a saída de luz da lâmpada quando o nível de luz excede o nível necessário definido pelo ponto de ajuste do sensor de luz. O LuxSense pode ser instalado na luminária. Basta prendê-lo à lâmpada com um clipe. O LuxSense está disponível como um conjunto completo com sensor e clipe de lâmpada: LRL1220 TL-D para lâmpadas TLD e LRL1220 TL5 para lâmpadas T5.

### Dados do produto

| Dados do produto             |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Nome de produto da encomenda | LRL1220 TL-D       |
| Nome do produto completo     | LRL1220 TL-D       |
| Full EOC                     | 871155967012630    |
| Descrição do código local    | SENSOR LRL1220TL-D |
| Código de encomenda          | 913700182282       |
| Nº do material (12NC)        | 913700182282       |

|   |               |
|---|---------------|
| Código local                            | LRL1220/08    |
| Numerador — Quantidade por embalagem    | 1             |
| EAN/UPC - produto/caixa                 | 8711559670126 |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 100           |
| EAN/UPC – caixa                         | 8711559670133 |

Desenho dimensional



Product

LRL1220 TL-D

