

HF-Basic II for TL-D lamps

HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

Ideális választás hagyományos elektromágneses előtéték elektronikusra váltásához, mindeközben megfizethető, megbízható és az Európai szabványoknak is megfelel

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	18 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	28

Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kéz i bekötésre is]
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kéz i bekötésre is]
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2,00 m

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–15 és 50 °C között

A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C

Mechanika és tokozás	
Ház	- [Not Specified]


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahasznosítási index	A2
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány

Termék adatok	
A termék megrendelési neve	HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093156630
Rendelési kód	93156630
Cikkszám (12NC)	913700192766
Helyi kód	HFB158TLDEII
Számláló – mennyiség csomagonként	1

HF-Basic II for TL-D lamps

EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500931566
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500931573

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

