

# HF-Basic II for TL-D lamps

## HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

Plaski, lekki statecznik elektroniczny do świetlówek TL-D i PL-L, wykorzystujący technologię EII : do zastosowań z niewielką liczbą załączeń dziennie

### Dane produktu


| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe                                                                      | 220 do 240 V                                                                    |
| Częstotliwość linii                                                                     | 50 to 60 Hz                                                                     |
| Częstotliwość wejściowa                                                                 | 50 do 60 Hz                                                                     |
| Szerokość prądu rozruchowego                                                            | 0,25 ms                                                                         |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max)                                                         | 18 A                                                                            |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 28                                                                              |
| Okablowanie                                                                             |                                                                                 |
| Złącze wejściowe typu połączenia                                                        | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Złącze wyjściowe typu połączenia                                                        | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Długość przewodu od urządzenia do lampy                                                 | 2,00 m                                                                          |
| Temperatura                                                                             |                                                                                 |
| Zakres temperatur otoczenia                                                             | Od -15°C do 50°C                                                                |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)                                           | 75 °C                                                                           |

| Maksymalna temperatura obudowy (Max) | 75 °C                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mechanika i korpus                   |                                            |
| Obudowa                              | - [Not Specified]                          |
| Certyfikaty i zastosowania           |                                            |
| Wskaźnik efektywności energetycznej  | A2                                         |
| Norma bezpieczeństwa                 | IEC 61347-2-3                              |
| Norma środowiskowa                   | ISO 14001                                  |
| Oznaczenia Certyfikatów              | Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV |

| Dane techniczne produktu        |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Pełna nazwa produktu            | HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ |
| Full EOC                        | 871150093156630                    |
| Kod zamówienia                  | 93156630                           |
| Materiał Nr (12NC)              | 913700192766                       |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                  |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8711500931566                      |
| Numerator - Packs per outer box | 12                                 |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8711500931573                      |

# HF-Basic II for TL-D lamps

## Rysunki techniczne



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-B 158 TL-D EII 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

