

HF-BASIC II

HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Οικονομικό, αξιόπιστο, συμβατό κατά CE, ηλεκτρονικό μπάλαστ υψηλής συχνότητας για λαμπτήρες φθορισμού TLD. Ιδανική εναλλακτική λύση για ηλεκτρομαγνητικά μπάλαστ (EM).

δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	18 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	28

Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2,00 m


Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-15 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	- [Not Specified]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE-EMV

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150093158030
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFB236/TLD/PLL
Κωδικός παραγγελίας	93158030
Αρ. υλικού (12NC)	913700192866
Τοπικός κωδικός	HFB236/TLD/PLL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500931580
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500931597

HF-BASIC II

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

