

HF-Basic II for TL-D lamps

HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Cenovo dostupný, spoľahlivý, vysokofrekvenčný elektronický predradník s označením CE pre žiarivky TLD. Ideálna alternatíva elektromagnetických (EM) predradníkov.

Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu	0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)	18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	28
Káble	
Typ konektora – vstupné svorky	Univerzálny konektor WAGO 251 [Vhodný pre automatickú (ALF a ADS) aj manuálnu kabeláž]
Typ konektora – výstupné svorky	Univerzálny konektor WAGO 251 [Vhodný pre automatickú (ALF a ADS) aj manuálnu kabeláž]
Dĺžka kábla od zariadenia k svetelnému zdroju	2,00 m
Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	-15 °C až 50 °C
Životnosť pri teplote krytu (nom.)	75 °C


Maximálna teplota krytu (max.)	75 °C
Mechanické časti a teleso	
Teleso	- [Not Specified]
Schválenie a použitie	
Index energetickej účinnosti	A2
Bezpečnostný štandard	IEC 61347-2-3
Environmentálny štandard	ISO 14001
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Úplný kód produktu	871150093158030
Objednávkový kód	93158030
Č. materiálu (12NC)	913700192866
Miestny objednávkový kód	HFB236TLD
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500931580

HF-Basic II for TL-D lamps

Čítateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500931597

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

