



# HighPower- Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

## BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V (Standard) oder 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Gesamtbezeichnung des Produkts	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Gesamt-Produktcode	871150006237600
Bestellcode	06237600
Material-Nr. (12NC)	913700217303
Lokaler Bestellcode	1351433
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500996657
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500062376

# HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

