



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Uzavřené předřadníky pro použití se světelnými zdroji SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH se jmenovitým výkonem 1000 W a více


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V (výchozí) nebo 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Celý název výrobku	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Full EOC	871150006236900
Objednací kód	06236900
Číslo materiálu (12NC)	913700217503
Místní kód	BSN1000
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500996640
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711500062369

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

