



HID - Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Ενθυλακωμένα μπάλαστ για χρήση με λαμπτήρες SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστική ισχύ 1.000 W και πάνω


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Πλήρες όνομα προϊόντος	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Full EOC	871150006236900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BSN1000L78
Κωδικός παραγγελίας	06236900
Αρ. υλικού (12NC)	913700217503
Τοπικός κωδικός	BSN1000L78
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500996640
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500062369

HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

