



HID - Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Ενθυλακωμένα μπάλαστ για χρήση με λαμπτήρες SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστική ισχύ 1.000 W και πάνω


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	380 έως 415 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Πλήρες όνομα προϊόντος	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Full EOC	871150006384700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BHL2000L76N
Κωδικός παραγγελίας	06384700
Αρ. υλικού (12NC)	913700217903
Τοπικός κωδικός	BHL2000L76N
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500996664
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500063847

HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

