




Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126
Tension d'entrée	230 V	Code EOC	871150005960430
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	05960430
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700226126
Câblage		Quantité par pack	1
Type de connecteur	Vis	Code EAN – Produit/Boîte	8711500059604
Approbation et application		Conditionnement par carton	6
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Codes EAN/UPC – Boîte	8711500059611
Données du produit			
Nom du produit de la commande	BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126		

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm

