

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos encapsulados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126

Nome do produto completo	BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126
Código do produto completo	871150005960430
Código de encomenda	05960430
N.º material (12NC)	913700226126
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500059604
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500059611

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm

