

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

BSN 250 L33-TS 230V 50Hz HD2-151


Balastos de cobre/hierro electromagnéticos encapsulados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	BSN 250 L33-TS 230V 50Hz HD2-151
Tensión de entrada	230 V	Full EOC	871150005964230
Line Frequency	50 Hz	Código de pedido	05964230
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código 12NC	913700226326
Cableado		Cantidad por paquete	1
Tipo de conector	Tornillo	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500059642
Aprobación y aplicación		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC	Embalaje con código EAN/UPC	8711500059659
Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	BSN 250 L33-TS 230V 50Hz HD2-151		

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250 L33-TS 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

