




HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118


Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118
Τάση εισόδου	230 V	Full EOC	871150005968031
Line Frequency	50 Hz	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BSN70L33TS
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Κωδικός παραγγελίας	05968031
Καλωδίωση		Αρ. υλικού (12NC)	913700226526
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	Τοπικός κωδικός	BSN70L33TS
Έγκριση και Εφαρμογή		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC	ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500059680
Στοιχεία προϊόντος		Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8711500062154

HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

