




HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med en ekstern semiparalell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Fullstendig produktnavn	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118
Full EOC	871150005968031
Lokal kodebeskrivelse	3584886
Bestillingskode	05968031
Materialenr. (12NC)	913700226526
Lokal bestillingskode	3584886
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500059680
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8711500062154

HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm
HD1-118					

