




HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med en ekstern semiparalell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Fullstendig produktnavn	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Full EOC	871150005976530
Lokal kodebeskrivelse	3584888
Bestillingskode	05976530
Materialenr. (12NC)	913700226926
Lokal bestillingskode	3584888
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500059765
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8711500059772

HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
HD3-166					

