




HID-HeavyDuty BSN semi-parallel ontsteker

BSN 50 L33-TS 230V 50Hz HD1-118


Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	871150074822530
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	74822530
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700253626
Bedrading		Lokale code	BSN50L33TS
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8711500748225
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	6
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711500748232
Productnaam voor bestelling	BSN 50 L33-TS 230V 50Hz HD1-118		

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 50 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

