




HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

BSN 50 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118


Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	BSN 50 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V	Full EOC	872790088693100
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	88693100
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700276826
Bedrading		Lokale code	BSN50K407ITS
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8711500881526
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	6
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8727900886931
Productnaam voor bestelling	BSN 50 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118		

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 50 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

