




Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118


Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Code EOC	872790088694800
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	88694800
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700277026
Câblage		Code de commande local	BSN70K407ITS
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8711500881533
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8727900886948
Nom du produit de la commande	BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118		

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

