



HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Impregnált elektromágneses réz előtétetek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóval történő használathoz

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alapértelmezett) vagy 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz

Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Teljes terméknev	BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118
Full EOC	872790088694800
Rendelési kód	88694800
Cikkszám (12NC)	913700277026
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881533
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8727900886948

HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

