



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118


Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	
Tensione in ingresso	230 V (predefinito) o 240 V	Full EOC	872790088694800
Frequenza di linea	50 Hz	Codice d'ordine	88694800
Frequenza di ingresso	50 Hz	Codice materiale (12NC)	913700277026
Cablaggio		Codice locale	BSN70K407ITS
Tipo connettore	Vite	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Approvazione e applicazione		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500881533
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
		EAN/UPC - Case	8727900886948
Dati del prodotto			
Nome prodotto ordine	BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118		

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

