




HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/ HP

BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123


Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123
Πλήρες όνομα προϊόντος	BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123
Full EOC	872790088695500
Κωδικός παραγγελίας	88695500
Αρ. υλικού (12NC)	913700277226
Τοπικός κωδικός	BSN100K407
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881540
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900886955

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	123,0 mm	98,0 mm	61,0 mm
BC1-123					

